

## MCG series

トレーサイズ (内寸)

: W114 × D240 × H70 (mm)



MCGトレー 2列6段 (仕切板12枚付)  
W327 × D300 × H548(mm)

ダイヤルタイプ	
MCG-12D	¥75,100 13.6kg
シリンダータイプ	
MCG-12C	¥64,400 13.6kg



MCGトレー 3列5段 (仕切板15枚付)  
W480 × D300 × H470(mm)

ダイヤルタイプ	
MCG-15D	¥87,100 14.9kg
シリンダータイプ	
MCG-15C	¥76,400 14.9kg



MCGトレー 3列8段 (仕切板24枚付)  
W480 × D300 × H703(mm)

ダイヤルタイプ	
MCG-24D	¥108,000 25.0kg
シリンダータイプ	
MCG-24C	¥97,300 25.0kg



MCGトレー 4列10段 (仕切板40枚付)  
W632 × D300 × H880(mm)

ダイヤルタイプ	
MCG-40D	¥147,100 38.1kg
シリンダータイプ	
MCG-40C	¥136,400 38.1kg

## MCM series

トレーサイズ (内寸)

: W107 × D240 × H57 (mm)



MCMトレー 3列7段 (仕切板21枚付)  
W460 × D300 × H543(mm)

ダイヤルタイプ	
MCM-21D	¥97,000 20.7kg
シリンダータイプ	
MCM-21C	¥86,300 20.7kg



MCMトレー 4列12段 (仕切板48枚付)  
W606 × D300 × H880(mm)

ダイヤルタイプ	
MCM-48D	¥153,600 40.4kg
オールロックタイプ	
MCM-48C	¥142,900 40.4kg

## Clear Parts Cabinet クリアパーツキャビネット

【特許番号】第5344997号

### 便利なオールロック

全トレーを一括施錠できる  
オールロックタイプ。  
鍵は2種類から選べます。

ダイヤル錠タイプ  
(暗証番号 4桁自由設定)




シリンダー錠タイプ  
(リバーシブルキー × 2本付属)



### ゼロリセットで安心

ダイヤル錠はゼロリセットタイプ。  
セキュリティ性が高く安心です。



非常解錠キー  
差込口

ダイヤル

通常時は4桁の暗証番号をセットして  
解錠します。  
暗証番号を忘れてしまった場合、付属の  
非常解錠キーでロックを解錠できます。

「ゼロリセット」とは・・・  
解錠時 / 施錠時にダイヤルがゼロに  
リセットされます。  
番号を盗み見られる心配がありません。



トレーは再生ポリカーボネート製。  
特に耐衝撃性に優れ、破損しにくく  
耐久性は抜群です。

### 耐薬性比較表

	液化石油ガス	ベンジン	ガソリン	ケロシン	燃料油	石油	潤滑油	グリイス	動物油
PS	×	×	×	×	×	×	×	×	○
PC	◎	×	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎: 優 ... 全く、あるいはほとんど侵されず、実用に耐える。  
○: 良 ... 若干作用を受けるが、条件により実用に供せる。  
×: 不可 ... 侵されるので、使用に適さない。

従来のポリスチレン (PS) 樹脂性に比べ、耐薬・耐油性に優れています。  
また、環境に配慮した再生材100%使用です。

## 部品 (クリアトレイ)

### ◆MCGトレイ



品番	品名	価格
M3001	MCGトレイ	¥860

	間口	奥行	高さ
MCGトレイ内寸	114	240	70
MCGトレイ外寸	124	269	72.5

材質: 再生ポリカーボネート (mm)

### ◆MCMトレイ



品番	品名	価格
M3007	MCMトレイ	¥750

	間口	奥行	高さ
MCMトレイ内寸	107	240	57
MCMトレイ外寸	120	268	61

材質: 再生ポリカーボネート (mm)

### ◆MCLトレイ



品番	品名	価格
M3003	MCLトレイ	¥748

	間口	奥行	高さ
MCLトレイ内寸	109	241	57
MCLトレイ外寸	119	269	60.5

材質: 再生ポリカーボネート (mm)

※MCLトレイを使用したキャビネットは特注対応となります。  
仕様及び価格は別途お問い合わせください。

### ◆MCTトレイ



品番	品名	価格
M3005	MCTトレイ	¥633

	間口	奥行	高さ
MCTトレイ内寸	89.5	206	36
MCTトレイ外寸	99	234	40

材質: 再生ポリカーボネート (mm)

※MCTトレイを使用したキャビネットは特注対応となります。  
仕様及び価格は別途お問い合わせください。

### ◆仕切板

(最大使用数: MCG3枚、MCM11枚、MCL11枚、MCT9枚まで同時に使用可能)

品番	品名	価格	W	H	t
M3002	MCGトレイ仕切板	¥115	120	63	2
M3008	MCMトレイ仕切板	¥104	113	52	2
M3002	MCLトレイ仕切板	¥115	113	52	2
M3008	MCTトレイ仕切板	¥92	93	33	2

材質: ポリスチレン樹脂 (mm)

- ▲ポリスチレン樹脂は再生材20%含有しております。
- ▲運搬に関わる経費は別途となります。
- ▲価格は税抜価格です。
- ▲お急ぎの方はお電話にてお問い合わせ下さい。

## ー オプション ー


材質: トレー/ポリスチレン樹脂 色/ダークスモーク

### 錠剤/アンプルトレイ



底面ポリエチレンシート

MCGトレイ



底面ポリエチレンシート

MCMトレイ


### 紫外線吸収剤入り

紫外線吸収剤入りトレイを使用することでの利点


- ① トレー本体の劣化を防ぐ。
- ② 内容物を紫外線から守り劣化を防ぐ。

紫外線の量を当社通常トレイより

**65%カット!!**




※トレイの中に青い布を入れ、紫外線を30時間照射した結果、  
C: 紫外線吸収剤なしトレイ内の布は、紫外線の影響で白く劣化した。



- A: 照射前
- B: 紫外線吸収剤入り
- C: 紫外線吸収剤なし

※仕様及び価格は、別途お問い合わせください。



## Clear Parts Cabinet

- クリアパーツキャビネット -  
ダイヤルタイプ/シリンダータイプ

【特許番号】第 5344997 号



**MIYANARI**  
CORPORATION



株式会社宮成製作所 つくば営業所  
〒300-2337  
茨城県つくばみらい市谷井田 2221-12  
(TEL) 0297-38-7236 (FAX) 0297-58-4914  
(E-Mail) administrator@miyanari.co.jp  
(HP) http://www.miyanari.co.jp/



宮成製作所の製品は製品本体から備品に至るまで  
自然環境を配慮した再生材を使用しております。