

MCG series

トレーサイズ (内寸)

: W114 × D240 × H70 (mm)



MCGトレー 2列6段 (仕切板12枚付)
W327 × D300 × H548(mm)

| ダイヤルタイプ | |
|----------|-------------------|
| MCG-12D | ¥83,200 13.6kg |
| シリンダータイプ | |
| MCG-12C | ¥67,800 13.6kg |

MCGトレー 3列5段 (仕切板15枚付)
W480 × D300 × H470(mm)

| ダイヤルタイプ | |
|----------|-------------------|
| MCG-15D | ¥91,460 14.9kg |
| シリンダータイプ | |
| MCG-15C | ¥80,600 14.9kg |



MCGトレー 3列8段 (仕切板24枚付)
W480 × D300 × H703(mm)

| ダイヤルタイプ | |
|----------|--------------------|
| MCG-24D | ¥121,300 25.0kg |
| シリンダータイプ | |
| MCG-24C | ¥106,000 25.0kg |

MCGトレー 4列10段 (仕切板40枚付)
W632 × D300 × H880(mm)

| ダイヤルタイプ | |
|----------|--------------------|
| MCG-40D | ¥169,000 38.1kg |
| シリンダータイプ | |
| MCG-40C | ¥153,900 38.1kg |

MCM series

トレーサイズ (内寸)

: W107 × D240 × H57 (mm)



MCMトレー 3列7段 (仕切板21枚付)
W460 × D300 × H543(mm)

| ダイヤルタイプ | |
|----------|--------------------|
| MCM-21D | ¥109,500 20.7kg |
| シリンダータイプ | |
| MCM-21C | ¥93,900 20.7kg |



MCMトレー 4列12段 (仕切板48枚付)
W606 × D300 × H880(mm)

| ダイヤルタイプ | |
|-----------|--------------------|
| MCM-48D | ¥179,700 40.4kg |
| オールロックタイプ | |
| MCM-48C | ¥164,300 40.4kg |

Clear Parts Cabinet

クリアパーツキャビネット

【特許番号】第5344997号

便利なオールロック

全トレーを一括施錠できる
オールロックタイプ。
鍵は2種類から選べます。

ダイヤル錠タイプ
(暗証番号 4桁自由設定)



シリンダー錠タイプ
(リバーシブルキー × 2本付属)



ゼロリセットで安心

ダイヤル錠はゼロリセットタイプ。
セキュリティ性が高く安心です。



非常解錠キー
差込口

ダイヤル

通常時は4桁の暗証番号をセットして
解錠します。
暗証番号を忘れてしまっても、付属の
非常解錠キーでロックを解錠できます。

「ゼロリセット」とは・・・
解錠時 / 施錠時にダイヤルがゼロに
リセットされます。
番号を盗み見られる心配がありません。



トレーは再生ポリカーボネート製。

特に耐衝撃性に優れ、破損しにくく

耐久性は抜群です。

耐薬性比較表

| | 液化石油ガス | ベンジン | ガソリン | ケロシン | 燃料油 | 石油 | 潤滑油 | グリース | 動物油 |
|----|--------|------|------|------|-----|----|-----|------|-----|
| PS | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| PC | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

◎: 優 ... 全く、あるいはほとんど侵されず、実用に耐える。

○: 良 ... 若干作用を受けるが、条件により実用に供せる。

×: 不可 ... 侵されるので、使用に適さない。

従来のポリスチレン(PS)樹脂性に比べ、耐薬・耐油性に優れています。
また、環境に配慮した再生材100%使用です。

◆MCGトレイ



| 品番 | 品名 | 価格 |
|-------|--------|-------|
| M3001 | MCGトレイ | ¥1350 |

| | 間口 | 奥行 | 高さ |
|----------|-----|-----|------|
| MCGトレイ内寸 | 114 | 240 | 70 |
| MCGトレイ外寸 | 124 | 269 | 72.5 |

材質：再生ポリカーボネート (mm)

◆MCMトレイ



| 品番 | 品名 | 価格 |
|-------|--------|--------|
| M3007 | MCMトレイ | ¥1,230 |

| | 間口 | 奥行 | 高さ |
|----------|-----|-----|----|
| MCMトレイ内寸 | 107 | 240 | 57 |
| MCMトレイ外寸 | 120 | 268 | 61 |

材質：再生ポリカーボネート (mm)

◆仕切板


(最大使用数：MCG3枚 MCM11枚) (mm)

| 品番 | 品名 | 価格 | W | H | t |
|-------|-----------|------|-----|----|---|
| M3002 | MCGトレイ仕切板 | ¥190 | 120 | 63 | 2 |
| M3008 | MCMトレイ仕切板 | ¥180 | 113 | 52 | 2 |

材質：ポリスチレン樹脂


- ▲ポリスチレン樹脂は再生材20%含有しております。
- ▲運搬に関わる経費は別途となります。
- ▲価格は税抜価格です。
- ▲お急ぎの方はお電話にてお問い合わせ下さい。

錠剤/アンプルトレイ



底面ポリエチレンシート

MCGトレイ




底面ポリエチレンシート

MCMトレイ

紫外線吸収剤入り


紫外線吸収剤入りトレイを使用することでの利点

- ① トレイ本体の劣化を防ぐ。
- ② 内容物を紫外線から守り劣化を防ぐ。



紫外線の量を当社通常トレイより


65%カット!!



- A：照射前
- B：紫外線吸収剤入り
- C：紫外線吸収剤なし

※トレイの中に青い布を入れ、紫外線を30時間照射した結果、
C：紫外線吸収剤なしトレイ内の布は、紫外線の影響で白く劣化した。

※仕様及び価格は、別途お問い合わせください。



Clear Parts Cabinet

-クリアパーツキャビネット-
ダイヤルタイプ/シリンダータイプ

【特許番号】第5344997号



株式会社宮成製作所
MIYANARI CORPORATION

株式会社宮成製作所 つくば事業所
〒300-2336
茨城県つくばみらい市山谷 915-2
(TEL) 0297-38-7236 (FAX) 0297-58-4914
(E-Mail) administrator@miyanari.co.jp
(HP) https://www.miyanari.co.jp

MIYANARI CORPORATION



宮成製作所の製品は製品本体から備品に至るまで
自然環境を配慮した再生材を使用しております。